

Micro-Goniomètre Manuel, rayon de 42 mm, inclinaison de ±10°



Micro Manual Goniometers

Stock **#13-780** [CONTACT](#)

- 1 +

€2.476,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€2.476,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Type de Mouvement:
Goniometer

Mécanisme:
Lead Screw

Type:
English

Taille de Plateau (mm):
66 x 19.1

Course (°):

±10
Épaisseur (mm): 17.50
Pas de Vis-Mère (mm): 0.32
Capacité de Charge, Normale (kg): 0.45
Filetage: (10) 0-80
Rayon R (mm): 42
Taille de Plateau (pouces): 2.6 x0.75
Poids (g): 40

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner