

Filtre Passe-Bas OD 2, 450 nm, 12,5 mm de Dia.



OD 2.0 Shortpass Filters

Stock #15-245 3-4 JOURS

-

1

+

€82,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€82,00

Qté 10+
€73,80

Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.00/-0.20

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥2.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm):
450.00 ±9

Substrat: 

Traitement:
Hard Coated

Bande de Coupure (nm):
470 - 570

Qualité de Surface:
60-40

Épaisseur (mm):
2.00 ±0.10

Transmission (%):
≥85

Bande de Transmission (nm):
325 - 430

Type:
Shortpass Filter

Ouverture Utile (%):
90

Durabilité Environnementale:
ML-STD-810F, Section 507.4

Résistance Physique:
ML-C-48497A, Section 3.4.1

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
325 - 570

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)