

Lentille Condenseur PCX Traitée MgF₂, 38,4 mm de diamètre x 30 mm FL



Stock **#15-538** CONTACT

☐ [D'autres traitements](#)

-

1

+

€57,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€57,00

Qté 11+
€50,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
38.40 +0.2/-0.4

Distance Focale EFL (mm):
30.00

Ouverture Numérique NA:
0.64

Substrat: B270
Tolérance Distance Focale (%): ±7
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Centrage (arcmin): ≤25
Qualité de Surface: 80-50 (typical)
Épaisseur Centrale CT (mm): 19.00 ±0.25
f/#: 0.78
Biseau: Protective bevel as needed
Rayon R₂ (mm): 84.125
Shape of Back Surface: Convex
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme