

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▾

SUBMIT



4.5mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

Stock **#37-398** CONTACT



1



€485,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€485,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
32.13

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
53.9mm - 69.4°

Filetage Filtre:
M58 x0.75 with required adapter [#87-425](#)

Poids (g):

89
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 44.0mm - 59.2°
Cercle Image Max. (mm): 9.00
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 72.0mm - 84.7°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 72.0mm - 84.7°
Front Thread: M40.0 x0.5 (Male)
Type: Fixed Focal Length Lens
Diamètre (mm): 33.80
Distance Focale FL (mm): 4.50
Taille maximale du capteur: 1/1.8"
Distance de Travail (mm): 25 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/2
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 32.0mm - 45.2°
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: Ruggedized to Withstand 50g of Shock
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner