

TECHSPEC® 473nm, 12,5mm de Diamètre, Filtre Dichroïque Raman



Stock **#86-222** [CONTACT](#)

- 1 + **€505,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€505,00
Qté 10+
€420,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm): 12.50 +0.0/-0.1
Angle d'Incidence (°): 0 ±2
Densité Optique OD: ≥6.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) : 477.70
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 473
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Traitement: Hard Coated
Bande de Coupure (nm): 383 - 473
Qualité de Surface: 60-40
Tolérance Épaisseur (mm): +0.1/-0.1
Transmission (%): >93
Type: Longpass Filter
Largeur de Transition (nm): <4.7
Ouverture Utile (%): >80
Durabilité: Environmental: ML-STD-810F Physical: ML-C-48497A
Front d'Onde Transmis, RMS: <λ/4 @ 633nm
Épaisseur de Monture (mm): 3.5
Remarque: Bandwidth (nm): >550
Spécification du Traitement: T _{avg} ≥93% @ 479.1 - 1066.9nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 383 - 1067
Long. d'Onde du Blocage Laser (nm): 473.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner