

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



3X, 2µm Low OH+ Content Beam Expander, #37-341

Stock #37-341

3-4 JOURS



1



€745,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€745,00

Qté 10+

€660,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):

0

Traitement:

BBAR (1900-2100nm) & Laser V-Coat (1940-1950nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

Broadband
Ouverture d'Entrée (mm): 10
Ouverture de Sortie (mm): 23
Puissance d'Expansion: 3X
Substrat:  Fused Silica IR Grade
Longueur (mm): 83.00
Filetage: Input: Male M30 x 1 Output: Female M27 x 0.5
Transmission (%): >99 (nominal)
Type: Beam Expander
Poids (g): 78
Diamètre du Logement (mm): 29.95
Front d'Onde Transmis, P-V: <λ/10 for 5.5mm input beam (nominal, λ = DWL)
Remarque: Click here to learn the difference between fused silica 7979 and 7980
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.1% @ 1940nm - 1950nm R _{avg} <0.5% @ 1900nm - 2100nm R _{avg} <0.25% @ 2000nm - 2100nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1900 - 2100
Style: Fixed Magnification
Ajustement de la divergence: Rotating Optics

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner