

**TECHSPEC®** Expandeur de Faisceau Nd:YAG Scorpil® , 4X, 1064 nm



4X, 1064nm LCht Fixed YAG Beam Expander, #37-054

Stock **#37-054** 3-4 JOURS



1



€184,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€184,00

Qté 10+

€163,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):

0

Traitement:

NIR II (750-1550nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

1064

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ouverture d'Entrée (mm):</b><br>5                                                                                                                          |
| <b>Ouverture de Sortie (mm):</b><br>10                                                                                                                        |
| <b>Puissance d'Expansion:</b><br>4X                                                                                                                           |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Optical Glass                                                                                                    |
| <b>Longueur (mm):</b><br>59.90                                                                                                                                |
| <b>Filetage:</b><br>M22 x0.75                                                                                                                                 |
| <b>Transmission (%):</b><br>>96 (nominal)                                                                                                                     |
| <b>Type:</b><br>Beam Expander                                                                                                                                 |
| <b>Poids (g):</b><br>105                                                                                                                                      |
| <b>Diamètre du Logement (mm):</b><br>29.95                                                                                                                    |
| <b>Front d'Onde Transmis, P-V:</b><br><λ/4 @ 1064nm for Input Beam ≤2.1mm (by design)                                                                         |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>abs</sub> ≤1.5% @ 750 - 800nm<br>R <sub>abs</sub> ≤1.0% @ 800 - 1550nm<br>R <sub>avg</sub> ≤0.7% @ 750 - 1550nm |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>1064                                                                                                                 |
| <b>Style:</b><br>Fixed Magnification                                                                                                                          |
| <b>Ajustement de la divergence:</b><br>None                                                                                                                   |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |