

**TECHSPEC®** Miroir Raie Laser Nd:YAG, 4 mm de dia., 532 nm, 0-45°



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors



Stock **#12-627** [CONTACT](#)



1



€114,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€114,00

Qté 6+

€101,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:  
10-5

Type:  
Laser Mrror

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Parallélisme (arcmin):</b><br><3                                                          |
| <b>Ouverture Utile (%):</b><br>90                                                            |
| <b>Surface Arrière:</b><br>Commercial Polish                                                 |
| <b>Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%):</b><br>99.8                             |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>abs</sub> >99.8% @ 532nm                       |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>523 - 537                                           |
| <b>Planéité de Surface (P-V):</b><br>λ/10                                                    |
| <b>Type de Traitement:</b><br>Dielectric                                                     |
| <b>Traitement:</b><br>Laser Mirror (532nm)                                                   |
| <b>Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):</b><br>532                                        |
| <b>Diamètre (mm):</b><br>4.00 +0.00/-0.10                                                    |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>3.00 ±0.20                                                         |
| <b>Angle d'Incidence (°):</b><br>0-45                                                        |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980)     |
| <b>Damage Threshold, Reference:</b> <input type="checkbox"/><br>10 J/cm² @ 532nm, 20ns, 20Hz |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |