

TECHSPEC® Expandeur de Faisceau Réfléchissant Canopus®, 3X, traité Aluminium Protégé



TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders



Stock **#37-194** 3-4 JOURS



1



€567,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€567,00

Qté 6+

€500,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0

Traitement:

Protected Aluminum (400-12000nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): Broadband
Ouverture d'Entrée (mm): 4
Ouverture de Sortie (mm): 12
Puissance d'Expansion: 3X
Substrat: ☐ Aluminum 6061-T6
Hauteur (mm): 25.4
Longueur (mm): 72.60
Qualité de Surface: 40-20
Type: Beam Expander
Poids (g): 117
Largeur (mm): 38.10
Spécification du Traitement: R _{avg} >85% @ 400 - 700nm R _{avg} >70% @ 700 - 2000nm R _{avg} >97% @ 2 - 12µm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 12000
Style: Fixed Magnification
Rugosité de Surface (Angstroms): <50 RMS
Erreur de Front d'Onde, P-V: ≤λ/10 on-axis for a 1mm Dia. Input Beam

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner