




Expandeur de Faisceau Réfléchissant Canopus® Ultrarapide Traité Argent Amélioré, 3X



TECHSPEC® Canopus™ Reflective Beam Expanders



Stock **#13-074** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕

€619,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€619,00

Qté 6+

€545,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):
0

Traitement: Ultrafast-Enhanced Silver
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): Broadband
Ouverture d'Entrée (mm): 4
Ouverture de Sortie (mm): 12
Puissance d'Expansion: 3X
Substrat: ☐ Aluminum 6061-T6
Hauteur (mm): 25.4
Longueur (mm): 72.68
Qualité de Surface: 40-20
Type: Beam Expander
Poids (g): 117
Largeur (mm): 38.10
Spécification du Traitement: R _{avg} >99% @ 600 - 1000nm, 0° R _s >99% @ 540 - 1000nm, 45° R _p >98.5% @ 730 - 870nm, 45°
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 600 - 1050
Style: Fixed Magnification
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.3 J/cm² @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1 pulse (typical) 0.16 J/cm² @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)
Rugosité de Surface (Angstroms): <50 RMS
Erreur de Front d'Onde, P-V: ≤λ/10 on-axis for a 1mm Dia. Input Beam
GDD Specification: 0 ±20fs² @ 600 - 1050nm

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner