

50 x 50 mm Sablage 600, Diffuseur Dépoli en Verre



Stock #38-789 3-4 JOURS

- 1 + **€23,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€23,50
Qté 11+
€20,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:
Uncoated

Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.76

Dimensions (mm):
50.00 x 50.00

Bords:

Seamed Edges
Sablage: ☐ 600
Substrat: ☐ Float Glass
Épaisseur (mm): 1.60
Type: Ground Glass Diffuser
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2000
Largeur (mm): 50.00
Remarque: Sandblasted on first surface
Longueur (mm): 50.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme