

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #11-928 3-4 JOURS

-

1

+

 €127,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€127,50
Qté 6+
€102,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	
Nombre d'Abbe (v_d): 67.8	
Biseau: Protective as needed	
Ouverture Utile (%): 90	

Ouverture Utile CA (mm): 45.00 x 45.00
Dimensions (mm): 50.00 x 50.00
Épaisseur (mm): 4.00 ±0.38
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Densité (g/cm³): 2.20
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Dureté de Knoop (kg/mm²): 522
Parallélisme (arcmin): <5
Rapport de Poisson: 0.16
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Planéité de Surface (P-V): 1λ
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Module d'Élasticité de Young (GPa): 73
Longueur (mm): 50.00
Largeur (mm): 50.00
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm ² @532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme