


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



OD 2.0 Longpass Filters

Stock #15-212

3-4 JOURS



1



€82,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€82,00

Qté 10+

€73,80

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.00/-0.20

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥2.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm) :
500.00 ±10

Substrat: 

Traitement:
Hard Coated

Bande de Coupure (nm):
200 - 475

Qualité de Surface:
60-40

Épaisseur (mm):
2.00 ±0.10

Transmission (%):
≥85

Bande de Transmission (nm):
525 - 1600

Type:
Longpass Filter

Ouverture Utile (%):
90

Durabilité Environnementale:
ML-STD-810F, Section 507.4

Résistance Physique:
ML-C-48497A, Section 3.4.1

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
200 - 1600

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)