

4 Densité Optique 50 mm Dia, Filtre ND Absorbant

See More by [Hoya](#)



Stock **#36-276** 3-4 JOURS

- 1 + **€95,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€95,00
Qté 11+
€84,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
50.00

Densité Optique OD:

4.00 ±0.2
Numéro de Verre/Filtre: Hoya ND-006
Substrat: ☐ ND Filter Glass
Traitement: Uncoated
Indice de Réfraction n_d: 1.531
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 542.00
Épaisseur (mm): 2.85
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.5
Transmission (%): 0.01 (average)
Type: Neutral Density Filter
Gamme de Blocage (nm): 400 - 700
Tolérance Dimensionnelle (mm): ±0.1
Parallelism (mm): <0.02

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner