

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



High Performance OD 4.0 Shortpass Filters

Stock #84-689 3-4 JOURS



1



€189,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€189,00

Qté 6+

€151,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
12.50 +0.0/-0.2

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥4.0

Longueur d'Onde de Coupure (nm): 400.00
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Traitement: Hard Coated
Bande de Coupure (nm): 410 - 610
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 1.50
Tolérance Épaisseur (mm): ±0.1
Transmission (%): ≥91
Bande de Transmission (nm): 300 - 392
Type: Shortpass Filter
Ouverture Utile (%): >80
Front d'Onde Transmis, RMS: ≤λ/4 @ 633nm (prior to coating)
Facteur Pente (%): <1
Tolérance Coupure (%): ±1
Durabilité Environnementale: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Résistance Physique: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Remarque: Arrow on part indicates filter coated surface.
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 300 - 610

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme