

TECHSPEC® 50,8 x 50,8 mm, Argent Protégé, 4-6 λ Miroir de Première Surface



Stock #36-050 3-4 JOURS

- 1 + **€46,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€46,50

Qté 6+
€35,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Qualité de Surface:
60-40

Dimensions (mm):

50.8 x 50.8
Tolérance Dimensionelle (mm): ±0.25
Spécification du Traitement: R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm
Traitement: Protected Silver (450-10000nm)
Type de Traitement: Metal
Ouverture Utile CA (mm): 48.26 x 48.26
Bords: Seamed, 0.5mm Maximum Edge Chip
Épaisseur (mm): 3.00
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 10000
Longueur (mm): 50.80
Largeur (mm): 50.80
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.5 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme