

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT

Numérique de stock



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Stock **#16-966** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€520,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€520,00
Qté 6+
€416,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
40.00 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

40.00 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA: 0.50
Distance Focale Arrière BFL (mm): 31.21
Substrat: 
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 0.4λ
Traitement: VIS-EXT+ (350-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI R _{abs} <1.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 39.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 6.83
Épaisseur Centrale CT (mm): 14.70 ±0.10
f#: 1.00
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 700
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 25.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme