

Fenêtre en Saphir Traitée AR à Haute Durabilité, 2000-5000 nm, 50,8 mm de dia. 3,18 mm d'épaisseur



High Durability Anti-Reflection (AR) Coated Sapphire Windows

Stock #18-472 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€550,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€550,00
Qté 11+
€495,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	
Nombre d'Abbe (v _d): 72.24	
Orientation Axiale: Random	

Biseau: Protective as needed
Birefringence (n_o-n_e): 0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
Ouverture Utile (%): 90
Ouverture Utile CA (mm): 45.72
Diamètre (mm): 50.80 ±0.05
Épaisseur (mm): 3.18 ±0.05
Traitement: Hardened BBAR (2000-5000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <1.5% @ 2000 - 5000nm R _{abs} <2.0% @ 2000 - 5000nm
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 8.8
Densité (g/cm³): 3.97
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.77
Dureté de Knoop (kg/mm²): 1900
Parallélisme (arcmin): ≤3.5
Rapport de Poisson: 0.27
Substrat: Sapphire (Al ₂ O ₃)
Planéité de Surface (P-V): 2λ (typical)
Qualité de Surface: 80-50
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 2000 - 5000
Module d'Élasticité de Young (GPa): 435
Coating Abrasion: Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
Coating Adhesion: Per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
Coating Humidity: ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
Coating Salt Solubility: ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7
Coating Salt Spray: ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9
Coating Temperature (°F): -80 to +160 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.4

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner