

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT

Numéro de stock



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Stock #16-967

3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€535,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€535,00

Qté 6+

€428,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
40.00 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

30.00 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA: 0.66
Distance Focale Arrière BFL (mm): 18.04
Substrat: NSF5
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 0.4λ
Traitement: VIS-EXT+ (350-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI R _{abs} <1.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 36.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 8.83
Épaisseur Centrale CT (mm): 20.00 ±0.10
f/#: 0.75
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 700
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 33.33

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme