

TECHSPEC® Fenêtre Mince Ultrarapide, Traitement BBAR 370 - 550 nm, 50,8 mm de dia.



Stock #11-748 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€280,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€280,00
Qté 6+
€252,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe (v_d):
67.8

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
90

Diamètre (mm): 50.80 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.10
Traitement: BBAR (370-550nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.55% @ 370 - 550nm
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Densité (g/cm³): 2.20
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Dureté de Knoop (kg/mm²): 522
Parallélisme (arcsec): ≤30
Rapport de Poisson: 0.16
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 20-10
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/6
Type: Ultrafast Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 370 - 550
Module d'Élasticité de Young (GPa): 73
Damage Threshold, By Design: ☐ 7.5 J/cm² @ 355nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner