

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Precision Ultraviolet Mirrors

Stock #18-731 ☐ En Stock



1



€302,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€302,00

Qté 6+

€241,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
40.00 +0.0/-0.2

Planéité de Surface (P-V):
λ/10

Substrat: ☐

Fused Silica (Coming 7980)
Surface Arrière: Commercial Polish
Qualité de Surface: 20-10
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥78% @ 120 - 125nm R _{avg} ≥85% @ 120 - 600nm
Traitement: Enhanced Aluminum (120-600nm)
Type de Traitement: Metal
Angle d'Incidence (°): 0
Ouverture Utile (%): 90
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 120
Parallélisme (arcsec): <30
Épaisseur (mm): 5.00 ±0.20
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 120 - 600
Compatibilité dans le Vide: 10 ⁻⁷ Torr

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner