

TECHSPEC® Fenêtre N-BK7 $\lambda/4$ Traitée VIS 0°, 50,8 mm de dia., 4 mm d'épaisseur



Stock #15-434 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€122,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€122,00

Qté 6+
€97,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe (v_d): 64.17
Biseau: Protective as needed
Ouverture Utile (%): 90

Ouverture Utile CA (mm): 45.72
Diamètre (mm): 50.80 +0.0/-0.25
Épaisseur (mm): 4.00 ±0.20
Traitement: VIS 0° (425-675nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 7.1 (-30 to +70°C) 8.3 (+20 to +300°C)
Densité (g/cm³): 2.51
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.516
Dureté de Knoop (kg/mm²): 610
Parallélisme (arcmin): <1
Rapport de Poisson: 0.206
Substrat: N-BK7
Planéité de Surface (P-V): λ/4
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 425 - 675
Module d'Élasticité de Young (GPa): 82
Damage Threshold, Reference: □ 5 J/cm² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme