

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates

Stock #37-690 3-4 JOURS



1



€242,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€242,50

Qté 6+

€218,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

! Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
45.72

Traitement:
Uncoated

Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.10

Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Type: Laser Window Substrate
Parallélisme (arcmin): <3
Biseau: Protective as needed
Ouverture Utile (%) 90
Nombre d'Abbe (v_d): 67.8
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Planéité de Surface (P-V): $\lambda/10$
Fused Silica Grade: 7980 0F
Bords: Fine Ground
Type of Window: Glass

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner