

TECHSPEC® Substrat de Fenêtre Laser Superpoli, 50,8 mm de dia, 9,53 mm d’épaisseur



TECHSPEC® Superpolished Substrates

Stock #11-556 3-4 JOURS



1



€649,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€649,00

Qté 11+

€575,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
45.72

Traitement:
Uncoated

Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.10

Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 9.53 ±0.10
Type: Laser Window Substrate
Biseau: Protective as needed
Ouverture Utile (%): 90
Nombre d'Abbe (v_d): 67.8
Parallélisme (arcsec): <30
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Rugosité de Surface (Angstroms): ≤1 RMS as measured using an optical profiler using a 20x objective at a spatial frequency bandwidth of 9 to 250 cycles per mm
Bords: Commercial Polish

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner