

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT

Grande ouverture



TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates

Stock **#38-060**

CONTACT



1



€242,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€242,50

Qté 6+

€218,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Ouverture Utile CA (mm):
45.72

Traitement:

Uncoated
Diamètre (mm): 50.80 +0.00/-0.10
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 9.53 ±0.20
Type: Laser Window Substrate
Parallélisme (arcmin): <3
Biseau: Protective as needed
Ouverture Utile (%): 90
Nombre d'Abbe (v_d): 67.8
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Fused Silica Grade: 7980 0F
Bords: Fine Ground
Type of Window: Glass

Conformité réglementaire

Reach 191: Conforme
RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner