


TECHSPEC® Substrat de Miroir Laser, 50,8 mm dia.



TECHSPEC® Laser Mirror Substrates

Stock **#37-687** 3-4 JOURS



1



€153,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€153,00

Qté 11+

€135,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror Substrate

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%): 90
Surface Arrière: Commercial Polish
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Traitement: Uncoated
Diamètre (mm): 50.80 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 9.53 ±0.20
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)

Conformité réglementaire

Reach 191: Conforme
RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner