

[Afficher tous les 164 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 40 mm Dia. x 100 mm FL, Lentille Biconvexe (DCX) avec Traitement AR VIS-NIR



Stock **#33-409** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

- 1 + **€70,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€70,00
Qté 10+
€63,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
40.00 +0.0/-0.025

Distance Focale Arrière BFL (mm):

97.33
Distance Focale EFL (mm): 100.00
Traitement: VIS-NIR (400-1000nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870 nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Substrat: ☐ N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Centrage (arcmin): <1
Biseau: Protective bevel as needed
Épaisseur Centrale CT (mm): 8.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm): ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 4.04
Rayon R₁=R₂ (mm): 101.98
Ouverture Utile CA (mm): 39.00
f/#: 2.5
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 587.6
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Ouverture Numérique NA: 0.20
Type: Double-Convex Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 1000
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme