



Miroir Parabolique Hors Axe, Traitement Diélectrique pour 532 nm, 50,8 mm de dia. x 190,6 mm EFL



TECHSPEC® Laser Line Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors

Stock **#15-358** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€535,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€535,00

Qté 6+

€481,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Diamètre (mm): 50.80 +0.0/-0.1
Distance Focale EFL (mm): 190.60
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Radius of Curvature (mm): 190.60
Traitement: Dielectric Mirror (532nm)
Type de Traitement: Dielectric
Spécification du Traitement: R _{avg} >99.5% @ 532nm
Angle d'Offset (°): 90
Distance Focale Parente PFL (mm): 95.3
Surface Figure, RMS: λ/8
Rugosité de Surface (Angstroms): <50 RMS
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 532
Ouverture Utile (%): 90
Qualité de Surface: 60-40
Platines de Montage Compatibles: #47-112
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y Offset (mm): 190.6
Front d'Onde Réfléchi, RMS: λ/4

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme