

TECHSPEC® 4,5 mm Objectif à Distance Focale Fixe VIS-NIR Série C



4.5mm C Series VIS-NIR Fixed Focal Length Lens, #39-938

Stock **#39-938** 3-4 JOURS



1



€585,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€585,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
37.50

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
61.9mm - 76.7°

Filetage Filtre:
M58 x0.75 with required adapter [#87-425](#)

Diamètre Max. (mm):

40
Diamètre Externe (mm): 40.0
Poids (g): 69
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 44.0mm - 59.2°
Max. Protrusion Derrière (mm): 2.78
Cercle Image Max. (mm): 9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0285
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 71.9mm - 84.7°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 72.0mm - 84.7°
Front Thread: M40 x0.5 (Male)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 53.9mm - 69.4°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 4.50
Grossissement Primaire PMAG: 0.117
Taille maximale du capteur: 1/1.8"
Distance de Travail (mm): 25 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/2 - f/11
Traitement: 425 - 1000nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 1000nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 14.4
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 32.0mm - 45.2°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 17.89
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 6.51
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 72mm - 84.7° Vertical: 50.5mm - 66.1° Diagonal: 98.2mm - 100.1°
Distorsion maximum (%): -15.83
Position de la Pupille de Sortie (mm): -9
Lens Wavelength Range: VIS-NIR
Imaging Lens Type: Compact Lens Coated for Visible to Near Infared
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner