

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #11-325 3-4 JOURS

-

1

+

€74,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-49
€74,00
Qté 50+
€57,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur (mm):
24.18

Diamètre Max. (mm):
19.0

Cercle Image Max. (mm):
8.00

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur

max.: 97.2
Résolution, Sur Axe: 100 lp/mm @ 65.8% Contrast
Résolution, 0,7 Champ: 100 lp/mm @ 55.9% Contrast
Résolution à Plein Champ: 100 lp/mm @ 45.8% Contrast
Remarque: High Resolution
TV Distortion (%): -24.9
Type: M12 Imaging Lens
Distance Focale FL (mm): 4.61
Taille maximale du capteur: 1/2"
Distance de Travail (mm): 400 - ∞
Monture: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Ouverture (f/#): f/1.6
Filtre IR: Yes
Lens Wavelength Range: VIS (IR-Cut Filter)

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance: Visionner