

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #17-265 3-4 JOURS

-

1

+

€141,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€141,00
Qté 6+
€125,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
10-5

Type:
Flat Mirror

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%): >80
Surface Arrière: Commercial Polish
Spécification du Traitement: R _{avg} >99% @ 850 - 1150nm, 0° R _s >99% @ 800 - 1150nm, 45° R _p >98.5% @ ~850 - 1100nm, 45°
GDD Specification: 0 ±30fs² @ 800 - 1150nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 800 - 1150
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Type de Traitement: Ultrafast-Enhanced Silver
Traitement: Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm)
Diamètre (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference:  0.4 J/cm² @ 1030nm, 200fs, 1 pulse (typical) 0.18 J/cm² @ 1030nm, 200fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 223: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner