

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #17-266 ☐ En Stock

-

1

+

€211,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€211,00

Qté 6+

€186,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Qualité de Surface:  
10-5

Type:  
Flat Mirror

Parallélisme (arcmin):  
<3

|                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ouverture Utile (%):</b><br>>80                                                                                                                                       |
| <b>Surface Arrière:</b><br>Commercial Polish                                                                                                                             |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> >99% @ 850 - 1150nm, 0°<br>R <sub>s</sub> >99% @ 800 - 1150nm, 45°<br>R <sub>p</sub> >98.5% @ ~850 - 1100nm, 45° |
| <b>GDD Specification:</b><br>0 ±30fs² @ 800 - 1150nm                                                                                                                     |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>800 - 1150                                                                                                                      |
| <b>Planéité de Surface (P-V):</b><br>λ/10                                                                                                                                |
| <b>Type de Traitement:</b><br>Ultrafast-Enhanced Silver                                                                                                                  |
| <b>Traitement:</b><br>Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm)                                                                                                             |
| <b>Diamètre (mm):</b><br>50.80 +0.00/-0.10                                                                                                                               |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>9.53 ±0.20                                                                                                                                     |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980)                                                                                 |
| <b>Damage Threshold, Reference:</b> <input type="checkbox"/><br>0.4 J/cm² @ 1030nm, 200fs, 1 pulse (typical)<br>0.18 J/cm² @ 1030nm, 200fs, 100Hz, 1000 pulses (typical) |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 223:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |