

TECHSPEC® 50,8 mm Dia. x 3 mm Epaisseur, traité 3-12µm, Fenêtre en ZnSe



Stock **#39-415** [CONTACT](#)

⊖ 1 ⊕ **€847,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€847,50
Qté 11+
€763,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
90

Ouverture Utile CA (mm):
45.72

Diamètre (mm): 50.80 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.1
Traitement: BBAR (3000-12000nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤3.0% @ 3 - 12µm
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 7.57
Densité (g/cm³): 5.27
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 2.631
Dureté de Knoop (kg/mm²): 120
Parallélisme (arcmin): <3
Rapport de Poisson: 0.28
Substrat: Zinc Selenide (ZnSe)
Planéité de Surface (P-V): λ/10 @ 10.6µm
Qualité de Surface: 40-20
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 3000 - 12000

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner