

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Laser Line Concave Mirrors

Stock #11-346 ☐ En Stock

-

1

+

€237,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4
€237,00
Qté 5+
€213,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
1064

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Qualité de Surface:
20-10

Diamètre (mm): 50.80 +0.00/-0.20
Distance Focale EFL (mm): 500.00
Radius of Curvature (mm): 1,000.00
Traitement: Laser Mirror (1064nm)
Spécification du Traitement: R_{abs} >99.80% @ 1064nm (0-45° AOI)
Type de Traitement: Dielectric
Surface Arrière: Fine Grind
Épaisseur Centrale CT (mm): 9.68
Ouverture Utile (%): 90
Épaisseur au Bord ET (mm): 10.00 ±0.20
Rayon R_t (mm): 1,000.00
Type: Concave Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 1046 - 1074
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: 3λ/20
Damage Threshold, Reference: 1 MW/cm² @ 1064nm

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner