

**TECHSPEC® 488nm, 25mm de Diamètre, Filtre Passe-Bande OD 6 à Raie Laser**



Stock **#68-967** [CONTACT](#)

☐ [Bandes passantes supplémentaires](#)

1  **€665,00**

AJOUTER AU PANIER

|         |
|---------|
| Qté 1-9 |
| €665,00 |

|         |
|---------|
| Qté 10+ |
| €585,00 |

|                                  |
|----------------------------------|
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
25.00

Angle d'Incidence (°):  
0 ±2

Largeur de Bande (nm):

|                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.9                                                                                                                                               |
| <b>Gamme de Blocage OD 5 (nm):</b><br>415.1 - 483.1 & 492.9 - 625.3                                                                               |
| <b>Gamme de Blocage OD 6 (nm):</b><br>449 - 480.7 & 495.3 - 536.8                                                                                 |
| <b>Densité Optique OD:</b><br>≥6.0                                                                                                                |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>21.00                                                                                                          |
| <b>Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):</b><br>488.00                                                                                               |
| <b>Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):</b><br>488                                                                                             |
| <b>Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):</b><br>3.40                                                                                                    |
| <b>Substrat:</b> <br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980) |
| <b>Traitement:</b><br>Hard Coated                                                                                                                 |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                                                                                                               |
| <b>Tolérance Épaisseur (mm):</b><br>+0.0/-0.1                                                                                                     |
| <b>Transmission (%):</b><br>≥90                                                                                                                   |
| <b>Type:</b><br>Bandpass Filter                                                                                                                   |
| <b>Durabilité:</b><br>Environmental: MIL-STD-810F, sect. 507.4<br>Durability: MIL-C-48497A, sect. 3.4.1                                           |
| <b>Front d'Onde Transmis, RMS:</b><br>λ/4 @ 633nm                                                                                                 |
| <b>Épaisseur de Monture (mm):</b><br>3.5                                                                                                          |

### Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |