

**TECHSPEC®** Expandeur de Faisceau Nd:YAG Scorpil® , 4X, 355 nm



4X, 355nm LCht Fixed YAG Beam Expander, #37-052

Stock **#37-052** 3-4 JOURS



1



€184,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9

€184,00

Qté 10+

€163,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):

0

Traitement:

MgF<sub>2</sub> (400-700nm) & VIS-EXT (350-700nm)

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

355

|                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ouverture d'Entrée (mm):</b><br>3.5                                                                                                     |
| <b>Ouverture de Sortie (mm):</b><br>8                                                                                                      |
| <b>Puissance d'Expansion:</b><br>4X                                                                                                        |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br>Optical Glass                                                                                 |
| <b>Longueur (mm):</b><br>56.60                                                                                                             |
| <b>Filetage:</b><br>M22 x0.75                                                                                                              |
| <b>Transmission (%):</b><br>>91 (nominal)                                                                                                  |
| <b>Type:</b><br>Beam Expander                                                                                                              |
| <b>Poids (g):</b><br>103                                                                                                                   |
| <b>Diamètre du Logement (mm):</b><br>29.95                                                                                                 |
| <b>Front d'Onde Transmis, P-V:</b><br><λ/4 @ 355nm for Input Beam ≤1.7mm (by design)                                                       |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>Element 1: R <sub>avg</sub> ≤1.75% @ 400 - 700nm<br>Element 2: R <sub>avg</sub> ≤0.5% @ 350 - 700nm |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>355                                                                                               |
| <b>Style:</b><br>Fixed Magnification                                                                                                       |
| <b>Ajustement de la divergence:</b><br>None                                                                                                |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |