

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors



Stock #12-625 3-4 JOURS

- 1 +

€114,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€114,00

Qté 6+

€101,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mrror

Parallélisme (arcmin): <3
Ouverture Utile (%): 90
Surface Arrière: Commercial Polish
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%): 99.8
Spécification du Traitement: R _{abs} >99.8% @ 355nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 351 - 358
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Laser Mirror (355nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 355
Diamètre (mm): 4.00 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.20
Angle d'Incidence (°): 0-45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference: ☐ 5 J/cm ² @ 355nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner