


TECHSPEC® Substrat de Miroir Laser, 4 mm dia.



TECHSPEC® Laser Mirror Substrates

Stock **#12-681** 3-4 JOURS



1



€101,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€101,00

Qté 11+

€89,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror Substrate

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%): 90
Surface Arrière: Commercial Polish
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Traitement: Uncoated
Diamètre (mm): 4.00 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.20
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner