

**TECHSPEC® 50.8mm de Dia., traité Aluminium UV Amélioré,  $\lambda/10$  Miroir**



Stock **#39-223** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€158,00**

AJOUTER AU PANIER

|         |
|---------|
| Qté 1-5 |
| €158,00 |

|         |
|---------|
| Qté 6+  |
| €126,00 |

|                                  |
|----------------------------------|
| Prix sur Quantité                |
| <a href="#">Demande de Devis</a> |

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



**Diamètre (mm):**  
50.80 +0.00/-0.20

**Planéité de Surface (P-V):**  
 $\lambda/10$  (measured before coating)

**Substrat:** □  
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Surface Arrière:</b><br>Commercial Polish                                                                      |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>20-10                                                                               |
| <b>Tolérance Dimensionnelle (mm):</b><br>+0.0/-0.10                                                               |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>avg</sub> >89% @ 250 - 450nm<br>R <sub>avg</sub> >85% @ 250 - 700nm |
| <b>Traitement:</b><br>Enhanced Aluminum (250-700nm)                                                               |
| <b>Type de Traitement:</b><br>Metal                                                                               |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                                                      |
| <b>Ouverture Utile (%):</b><br>90                                                                                 |
| <b>Bords:</b><br>Ground                                                                                           |
| <b>Parallélisme (arcsec):</b><br><180                                                                             |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>9.53 ±0.20                                                                              |
| <b>Type:</b><br>Flat Mirror                                                                                       |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (µm):</b><br>0.25 - 0.7                                                               |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>250 - 700                                                                |
| <b>Damage Threshold, Reference:</b> <input type="checkbox"/><br>0.5 J/cm <sup>2</sup> @ 355nm, 10ns               |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |