

TECHSPEC®

Objectif M12 Robuste Blue Series, 4 mm FL, f/2,5



4mm FL Rugged Blue Series M12 Lens



Stock **#36-352** ☐ En Stock

1

€100,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€100,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur (mm):
19.70

Diamètre Max. (mm):
14

Diamètre Externe (mm):
14

Poids (g):

5
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 219.4mm - 71.0°
Cercle Image Max. (mm): 6.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0051
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 219.4mm - 71.0°
Nombre d'Éléments (Groupes): 6(5)
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Type: M12 Imaging Lens
Distance Focale FL (mm): 4.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.026X
Taille maximale du capteur: 1/3"
Distance de Travail (mm): 150 - ∞
Monture: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Ouverture (f/#): f/2.5
Distorsion (%): -25.68 @ Full Field
Distance Focale Arrière BFL (mm): 6.1 - 6.0
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂ @ 550nm
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 5.21
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 152.3mm - 52.5°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 7.83
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 2.85
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 220mm - 71.1° Vertical: 152.6mm - 52.6° Diagonal: 310.8mm - 90.8°
Filtre IR: No
Position de la Pupille de Sortie (mm): -4.99
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance Lens, Ruggedized to Withstand 50g of Shock

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner