

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



4mm UCi Series Fixed Focal Length Lens



Stock **#33-860** 3-4 JOURS



1



€235,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€235,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
48.30

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
23.0mm - 84.8°

Filetage Filtre:

M62 x 0.75 with adapter #33-308
Diamètre Max. (mm): 40
Diamètre Externe (mm): 40
Poids (g): 44
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 15.6mm - 65.4°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0
Cercle Image Max. (mm): 8.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0147
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 23.0mm - 84.8°
Nombre d'Éléments (Groupes): 8 (7)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 20.0mm - 77.8°
Taille de Capteur Optimale: 1/2.5"
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 4.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.343
Taille maximale du capteur: 1/2"
Distance de Travail (mm): 0 - ∞
Monture: M12 x0.5 (S-Mbunt)
Ouverture (f/#): f/11.0
Traitement: λ/4 MgF ₂
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 12.69
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 11.2mm - 49.7°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 16.04
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 5.84
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 22.9mm - 84.8° Vertical: 15.6mm - 65.4° Diagonal: 33.6mm - 101.7°
Distorsion maximum (%): -20.44
Position de la Pupille de Sortie (mm): -12.68
Lens Wavelength Range: VIS
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner