

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



4mm FL, #33-300



Stock **#33-300** ☐ En Stock



1



€260,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€260,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
40.60

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
23.0mm - 84.8°

Filetage Filtre:

M62 x 0.75 with adapter #33-308
Diamètre Max. (mm): 40
Diamètre Externe (mm): 40.00
Poids (g): 72
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 15.6mm - 65.4°
Max. Protrusion Derrière (mm): 2.8
Cercle Image Max. (mm): 8.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0894
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 23.0mm - 84.8°
Nombre d'Éléments (Groupes): 8 (7)
Front Thread: M40 x 0.5 (Male)
Dia. de Monture (mm): 30.0
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 20.0mm - 77.8°
Taille de Capteur Optimale: 1/2.5"
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 4.00
Grossissement Primaire PMAG 0.343
Taille maximale du capteur: 1/2"
Distance de Travail (mm): 0 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.8 - f/11
Traitement: N4 MgF ₂
Spécification du Traitement: N4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 12.69
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 11.2mm - 49.7°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 16.04
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 5.84
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 23.1mm - 84.8° Vertical: 15.7mm - 65.3° Diagonal: 33.7mm - 101.6°
Distorsion maximum (%): -20.43
Longueur Maximum (mm): 40.6
Position de la Pupille de Sortie (mm): -12.68
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: High Performance Lens with Compact Form Factor
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:

Conforme

REACH 201:
Conforme

Certificate of Conformance:
Visionner
