

Fenêtre SCHOTT Xensation® Renforcée Chimiquement, Non Traitée, 50 x 50 mm x 1,1 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock #17-262 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€32,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€32,00

Qté 6+
€25,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
90

Ouverture Utile CA (mm): 45 x45
Dimensions (mm): 50.00 x50.00
Épaisseur (mm): 1.10 Nominal
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 8.8 (+20 to +300°C)
Densité (g/cm³): 2.48
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.51
Dureté de Knoop (kg/mm²): 639
Rapport de Poisson: 0.215
Substrat: SCHOTT Xensation®
Qualité de Surface: 80-50
Température de Transformation (°C): 615
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 380 - 840
Module d'Élasticité de Young (GPa): 74
Longueur (mm): 50.00
Largeur (mm): 50.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme