

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

Numérique de 0,00



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Stock #17-011 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€620,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€620,00

Qté 6+

€496,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
50.00 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

37.50 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA: 0.66
Distance Focale Arrière BFL (mm): 24.74
Substrat: 
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 0.4λ
Traitement: SWIR+ (900-1700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI R _{abs} <1.5% @ 900 - 1700nm @ ±30° AOI
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 45.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 7.47
Épaisseur Centrale CT (mm): 21.34 ±0.10
f#: 0.75
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 900 - 1700
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 26.67

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme