

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



Stock #12-834 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ €213,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€213,00

Qté 6+

€189,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Qualité de Surface:
20-10

Type:
Laser Mirror

Applications Typiques:
Yb:doped Lasers 2nd Harmonic

Parallélisme (arcmin): <3
Ouverture Utile (%) : >90
Surface Arrière: Commercial Polish
Spécification du Traitement: R _s >99.75% @ 500 - 530nm R _p >99.5% @ 500 - 530nm
GDD Specification: 0 ±20fs ² @ 500 - 530nm (s-pol & p-pol)
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 500 - 530
Planéité de Surface (P-V): λ/8
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Ultrafast (500-530nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 515
Diamètre (mm): 25.40 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Angle d'Incidence (°): 45
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, By Design:  0.17 J/cm ² @ 515nm, 178fs, 1 pulse (typical) 0.15 J/cm ² @ 515nm, 178fs, 10kHz, 1000 pulses (typical) 0.2 J/cm ² @ 515 nm, 1 ps FWHM, 100 Hz, P-Polarization, 1000 pulses

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 205: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner