


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



OD 2.0 Shortpass Filters

Stock #15-246

En Stock

-

1

+

€82,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€82,00
Qté 10+
€73,80
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
12.50 +0.00/-0.20

Angle d'Incidence (°):
0

Densité Optique OD:
≥2.0

CUSTOM
OPTIONS

Longueur d'Onde de Coupure (nm): 500.00 ±10
Substrat: 
Traitement: Hard Coated
Bande de Coupure (nm): 520 - 610
Qualité de Surface: 60-40
Épaisseur (mm): 2.00 ±0.10
Transmission (%): ≥85
Bande de Transmission (nm): 325 - 480
Type: Shortpass Filter
Ouverture Utile (%): 90
Durabilité Environnementale: ML-STD-810F, Section 507.4
Résistance Physique: ML-C-48497A, Section 3.4.1
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 325 - 610

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner