

TECHSPEC® Fenêtre N-BK7 $\lambda/4$ Traitée VIS-EXT, 50 mm de dia., 1 mm d'épaisseur



Stock **#13-302** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€124,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€124,50

Qté 6+
€99,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe (v_d):
64.17

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile (%):
90

Ouverture Utile CA (mm): 45.00
Diamètre (mm): 50.00 +0.0/-0.25
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.20
Traitement: VIS-EXT (350-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 7.1 (-30 to +70°C) 8.3 (+20 to +300°C)
Densité (g/cm³): 2.51
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.516
Dureté de Knoop (kg/mm²): 610
Parallélisme (arcmin): <1
Rapport de Poisson: 0.206
Substrat: N-BK7
Qualité de Surface: 60-40
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/4
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 700
Module d'Élasticité de Young (GPa): 82
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme