

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT

TECHSPEC® Miroir Parabolique Hors Axe, Argent Protege, 100 mm, 50,8 X 190,6 mm EFL, 90°



Stock #36-599 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€490,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€490,00

Qté 6+

€441,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.38

Distance Focale EFL (mm):

190.60
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Radius of Curvature (mm): 190.60
Traitement: Protected Silver (450-12000nm)
Type de Traitement: Metal
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥98% @ 2,000 - 12,000nm, R _{avg} (typical) 96% @ 450 - 2,000nm
Angle d'Offset (°): 90
Distance Focale Parente PFL (mm): 95.3
Surface Figure, RMS: λ/2
Rugosité de Surface (Angstroms): <100 RMS
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 12000
Ouverture Utile (%): 90
Qualité de Surface: 80-50
Platines de Montage Compatibles: #47-112
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y Offset (mm): 190.5
Front d'Onde Réflechi, RMS: 1λ

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme