

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #11-745 3-4 JOURS

-

1

+

€280,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€280,00
Qté 6+
€252,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement	
Nombre d'Abbe (v_d): 67.8	
Biseau: Protective as needed	
Ouverture Utile (%): 90	

Diamètre (mm): 50.80 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.10
Traitement: BBAR (700-900nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} <0.2% @ 700 - 900nm
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Densité (g/cm³): 2.20
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 800
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Dureté de Knoop (kg/mm²): 522
Parallélisme (arcsec): ≤30
Rapport de Poisson: 0.16
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 20-10
Front d'Onde Transmis, P-V: λ/6
Type: Ultrafast Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 700 - 900
Module d'Élasticité de Young (GPa): 73
Damage Threshold, By Design: ☐ 10 J/cm² @ 532nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner