

TECHSPEC® Miroir Concave Raie Laser, 50,8 mm dia. x 100 mm EFL, 532 nm, 0-45°



Laser Line Concave Mirrors

Stock **#11-338** 3-4 JOURS



1



€237,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-4

€237,00

Qté 5+

€213,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Qualité de Surface:
20-10

Diamètre (mm): 50.80 +0.00/-0.20
Distance Focale EFL (mm): 100.00
Radius of Curvature (mm): 200.00
Traitement: Laser Mirror (532nm)
Spécification du Traitement: R_{abs} >99.80% @ 532nm (0-45° AOI)
Type de Traitement: Dielectric
Surface Arrière: Fine Grind
Épaisseur Centrale CT (mm): 8.38
Ouverture Utile (%): 90
Épaisseur au Bord ET (mm): 10.00 ±0.20
Rayon R₁ (mm): 200.00
Type: Concave Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 523 - 537
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: 3λ/20
Damage Threshold, Reference: 1 MW/cm² @ 532nm

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner